




200953135

Pro·idee


Mr. Watt

Artikel-Nr. 238-069, 238-070

Produktüberblick



Anleitung



Schnell startklar

Stecken Sie den Adapter an der Unterseite des Kopfes der Lampe ein. Platzieren Sie den Kopf wieder auf dem Lampenkörper – und schon ist Mr. Watt einsatzbereit!

Kopf berühren zum Ein-/Ausschalten

Ein Sensor im Inneren von Mr. Watt erkennt Berührungen. Tippen Sie den hölzernen Kopf der Lampe leicht an, um sie ein- und auszuschalten.

Leuchtstärke anpassen

Legen Sie Ihre Hand auf den Kopf der Lampe, damit sie stärker oder schwächer leuchtet. Mr. Watt hat zudem ein sehr gutes Gedächtnis und merkt sich die eingestellte Leuchtstärke bis zum nächsten Einschalten der Lampe.

Durch Rotation perfekt positionieren

Drehen Sie den Kopf der Lampe in die gewünschte Position. Mr. Watt kann seinen Kopf um 360 Grad horizontal und um 60 Grad vertikal drehen.

Produktspezifikationen

Eingang	DC 5 V/1 A	Chipanzahl	84 St.
Leistung	5 W, PF>0,5	Aufladung	USB-C, 1,5 m
Lichtstrom	180 lm	Abmessungen	10 cm x 9,55 cm x 13,8 cm
Farbtemperatur	3000 K, CRI>90		



WARNUNG Produkt nicht auseinandernehmen!

DesignNest B.V.
Keulschevaart 19, 3621 MX
Breukelen, Niederlande
www.DesignNest.com
info@designnest.com

Hergestellt in China


Geschütztes geistiges Eigentum
Zum Patent angemeldet

Mr. Watt


Réf. 238-069, 238-070

Manuel

Vue d'ensemble du produit



Utilisation



Guide de configuration rapide

Branchez l'adaptateur sur le dessous de sa tête. Remplacez sa tête sur son corps et M. Watt est prêt à illuminer n'importe quel endroit.

Tapez sur la tête pour allumer/éteindre

Le capteur à l'intérieur de M. Watt détecte votre toucher. Tapez sur la tête en bois pour allumer ou éteindre la lumière.

Faire varier l'éclairage

Posez votre main sur sa tête, cela atténuera ou augmentera la luminosité. Mr. Watt a aussi une très bonne mémoire. Lorsque vous l'éteignez et le rallumez, il se souvient du réglage de l'éclairage précédent.

Rotatif pour une position parfaite

Vous pouvez tourner la tête de la lampe dans la position de votre choix. M. Watt est capable de faire pivoter sa tête de 360 degrés à l'horizontale et de 60 degrés à la verticale.

Spécifications du produit

Entrée	5 V CC / 1 A	Nombre de chips	84
Puissance	5 W, PF>0,5	Recharge	USB-C, 1,5 m
Intensité lumineuse	180 lm	Taille du produit	10 cm x 9,55 cm x 13,8 cm
Couleur de la température	3000 K, CRI>90		



AVERTISSEMENT Ne démontez en aucun cas ce produit.

DesignNest B.V.
Keulsevaart 19,
3621 MX
Broekelen, Pays-Bas
www.DesignNest.com
info@designnest.com


Fabriqué en Chine

Propriété intellectuelle protégée
Brevet en cours

Fließtext Platzhalter


nr. 238-069, 238-070

Productoverzicht



Capacitive On/Off, dimmer	Capacitive aan/uit-knop, dimmer
LED puck light	Puck light, led
Aluminium housing	Aluminium behuizing
Power adapter	Netadapter

Gebruik



Snelle installatie

Sluit de adapter aan de onderkant van het hoofd aan. Plaats het hoofd terug op de romp en Mr. Watt is klaar om elke plek te verlichten.

Tik op het hoofd om de lamp in of uit te schakelen

De sensor in Mr. Watt detecteert de aanraking. Door op het houten hoofd te tikken, schakelt u het licht in of uit.

De lamp dimmen

Wanneer u uw hand op het hoofd laat rusten, zal de lamp ofwel worden gedimd ofwel feller gaan branden. Mr. Watt heeft ook nog eens een heel goed geheugen. Als u hem uit- en daarna weer inschakelt, herinnert hij zich de voorgaande lampinstelling nog.

Draaibaar voor de perfecte instelling

U kunt het hoofd van de lamp in de gewenste positie draaien. Mr. Watt kan zijn hoofd 360 graden horizontaal en 60 graden verticaal draaien.

Productspecificaties

Ingang	DC 5 V/1 A	Aantal chips	84 stuks
Vermogen	5 W, PF>0.5	Opladen	USB-C, 1,5 m
Lichtstroom	180 lm	Productafmeting	10 cm x 9,55 cm x 13,8 cm
Kleurtemperatuur	3000 K, CRI>90		



WAARSCHUWING

U mag dit product onder geen enkele omstandigheden demonteren.

DesignNest B.V.
Keulsevaart 19,
3621 MX

Breukelen, Nederland
www.DesignNest.com
info@designnest.com

Geproduceerd in China

Beschermd intellectueel
eigendom
Patent aangevraagd

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülß 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülß 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

